



**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

Заявитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИБОРЫ, СЕРВИС, ТОРГОВЛЯ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Россия, 111141, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Перово, ул. Плеханова, д. 15А

Основной государственный регистрационный номер 1037700203364.

Телефон: +7 (495) 777-55-91 Адрес электронной почты: info@prist.ru

в лице Генерального директора Дедюхина Александра Анатольевича

заявляет, что Оборудование лабораторное: Приборы электроизмерительные лабораторные, согласно приложению № 1 на 1 листе.

Изготовитель «Good Will Instrument Co.,Ltd.»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Тайвань (Китай), No.7-1, Jhongsing Road, Tucheng Dist., New Taipei City, 23678, Taiwan, R.O.C, GPS-координаты: 24.964698340041476, 121.42314464286208

согласно приложению № 2 на 1 листе

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9030310000

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний №№ 02-20192-2026, 02-20193-2026 от 11.02.2026 года, выданных ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ЦИС» ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ» (регистрационный номер аттестата аккредитации РКУ RU.01ЦС004)

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

Дата изготовления, срок годности, условия хранения указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции. ГТД № 10131010/011225/5391800. Договор УЛ №2026-01/GW от 15.01.2026г. Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 10.02.2031 включительно

М.П.

Дедюхин Александр Анатольевич

подпись

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-TW.PA01.B.77018/26

Дата регистрации декларации о соответствии: 11.02.2026

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса
9030310000	Оборудование лабораторное: Приборы электроизмерительные лабораторные модели: GDM-8135, GDM-8245, GDM-8261, GDM-8255A, GDM-8351, GDM-8341, GDM-8342, GDM-78255A, GDM-78261, GDM-78341, GDM-78342, GDM-78351, GDM-9060, GDM-9061, GDM-79060, GDM-79061, GVT-417B, GVT-427B, GBM-3300, GBM-3080, GBM-73300, GBM-73080, GLC-9000, GLC-10000, GLC-79000, GLC-710000, DAQ-7900, DAQ-7901, DAQ-7902, DAQ-7903, DAQ-7904, DAQ-7905, DAQ-79600, DAQ-900, DAQ-901, DAQ-902, DAQ-903, DAQ-904, DAQ-905, DAQ-9600 LCR-78101G, LCR-78105G, LCR-78110G, LCR-8101G, LCR-8105G, LCR-8110G, LCR-76002, LCR-76020, LCR-76100, LCR-76200, LCR-76300, LCR-6002, LCR-6020, LCR-6100, LCR-6200, LCR-6300, LCR-78201, LCR-78205, LCR-78210, LCR-78220, LCR-78230, LCR-8201, LCR-8205, LCR-8210, LCR-8220, LCR-8230, LCR-78205A, LCR-78210A, LCR-78220A, LCR-78230A, LCR-78250A, LCR-8205A, LCR-8210A, LCR-8220A, LCR-8230A, LCR-8250A GPM-78213, GPM-78310, GPM-78320, GPM-78330, GPM-8213, GPM-8310, GPM-8320, GPM-8330 PEL-3021, PEL-3041, PEL-3111, PEL-3211, PEL-3212, PEL-3322, PEL-3323, PEL-3424, PEL-3535, PEL-3533, PEL-3744, PEL-3955, PEL-73021, PEL-73041, PEL-73111, PEL-73211, PEL-73212, PEL-73323, PEL-73424, PEL-73535, PEL-73322, PEL-73533, PEL-73744, PEL-73955, PEL-3031E, PEL-3032E, PEL-73031E, PEL-73032E, PEL-2020A, PEL-2030A, PEL-2040A, PEL-2041A, PEL-72020, PEL-72030, PEL-72040, PEL-72041, PEL-2002A, PEL-2004A, PEL-72002, PEL-72004, PEL-3021H, PEL-3041H, PEL-3111H, PEL-3211H, PEL-73021H, PEL-73041H, PEL-73111H, PEL-73211H, PEL-75004G-150-400, PEL-75005G-150-500, PEL-75006G-150-600, PEL-75004G-600-280, PEL-75005G-600-350, PEL-75006G-600-420, PEL-75004G-1200-160, PEL-75005G-1200-200, PEL-75006G-1200-240, PEL-72002B, PEL-72004B, PEL-72020B, PEL-72030B, PEL-72040B, PEL-72041B, PEL-73021A, PEL-73041A, PEL-73111A, PEL-73211A, PEL-73212A, PEL-73322A, PEL-73323A, PEL-73424A, PEL-73353A, PEL-73535A, PEL-73744A, PEL-73955A, PEL-73021AH, PEL-73041AH, PEL-73111AH, PEL-73211AH, PEL-73212AH, PEL-73322AH, PEL-73323AH, PEL-73424AH, PEL-73353AH, PEL-73535AH, PEL-73744AH, PEL-73955AH, PEL-73031AE, PEL-73032AE, PEL-5004G-150-400, PEL-5005G-150-500, PEL-5006G-150-600, PEL-5004G-600-280, PEL-5005G-600-350, PEL-5006G-600-420, PEL-5004G-1200-160, PEL-5005G-1200-200, PEL-5006G-1200-240, PEL-2002B, PEL-2004B, PEL-2020B, PEL-2030B, PEL-2040B, PEL-2041B, PEL-3021A, PEL-3041A, PEL-3111A, PEL-3211A, PEL-3212A, PEL-3322A, PEL-3323A, PEL-3424A, PEL-3353A, PEL-3535A, PEL-3744A, PEL-3955A, PEL-3021AH, PEL-3041AH, PEL-3111AH, PEL-3211AH, PEL-3212AH, PEL-3322AH, PEL-3323AH, PEL-3424AH, PEL-3353AH, PEL-3535AH, PEL-3744AH, PEL-3955AH, PEL-3031AE, PEL-3032AE GSM7-20H10 GCT-79040, GCT-9040. GDM-8261A, GDM-9041, GDM-9042, GDM-9052, GDM-79041, GDM-79042, GDM-79052 DAQ-907, DA-908, DAQ-909 GSM-20H10 PCS-1000I, PCS-71000, PCS-71000A GBM-3100H GLN-5040A, GLN-75040A PEL-503-80-50, PEL-504-80-70, PEL-504-500-15, PEL-507-80-140, PEL-507-500-30 PEL-5006C-150-600, PEL-5008C-150-800, PEL-5010C-150-1000, PEL-5012C-150-1200, PEL-5015C-150-1500, PEL-5018C-150-1800, PEL-5020C-150-2000, PEL-5024C-150-2000, PEL-5006C-600-420, PEL-5008C-600-560, PEL-5010C-600-700, PEL-5012C-600-840, PEL-5015C-600-1050, PEL-5018C-600-1260, PEL-5020C-600-1400, PEL-5024C-600-1680, PEL-5006C-1200-240, PEL-5008C-1200-320, PEL-5010C-1200-400, PEL-5012C-1200-480, PEL-5015C-1200-600, PEL-5018C-1200-720, PEL-5020C-1200-800, PEL-5024C-1200-960 AEL-5002-350-18.75, AEL-5002-425-18.75, AEL-5003-350-28, AEL-5003-425-28, AEL-5003-480-18.75, AEL-5004-350-37.5, AEL-5004-425-37.5, AEL-5004-480-28, AEL-5006-350-56, AEL-5006-425-56, AEL-5008-350-75, AEL-5008-425-75, AEL-5012-350-112.5, AEL-5012-425-112.5, AEL-5015-350-112.5, AEL-5015-425-112.5, AEL-5019-350-112.5, AEL-5019-425-112.5, AEL-5023-350-112.5, AEL-5023-425-112.5 4016, 3310F, 3310G, 3311F, 3311G, 3312F, 3312G, 3314F, 3314G, 3315F, 3315G, 3350F, 3316G, 3356F, 3351F, 3318G, 3352F, 3317G-M, 3317G, 3353F, 3319G-M, 3319G, 3354F, 3360F, 3361F,

	3362F, 3367F, 33611F, 33621F, 33622F, 3330F, 3332F, 3336F, 33671F, 33672F, 33674F, 33675F, 33623F, 33624F, 33625F, 33627F, 36250A, 36350E, 36260A, 36360E, 36350A, 36360A, 32702, 32703, 32704, 3272, 32705, 3271, 3274, 3270, 3273, 32711, 32701, 3341G, 3342G, 3343G, 33401G, 33431G, 33432G, 3282, 3110, 3111, 3114, 3117, 3119, 3374G, 3375G, 3376G, 3354G, 3355G, 3356G, 3364G, 3365G, 3366G, 3300F, 3300G, 3302F, 3302G, 3305F, 3305G, 7550A, 1000A, 1000A-R АКИП-2502, АКИП-1301, АКИП-1301Т, АКИП-1302, АКИП-1302Т, АКИП-1303, АКИП-1303Т, АКИП-1304, АКИП-1304Т, АКИП-1305, АКИП-1305Т, АКИП-1306, АКИП-1306Т, АКИП-1306А, АКИП-1307, АКИП-1307Т, АКИП-1308, АКИП-1308Т, АКИП-1308ТА, АКИП-1309, АКИП-1309Т, АКИП-1309ТА, АКИП-1310, АКИП-1311, АКИП-1312, АКИП-1313, АКИП-1313А, АКИП-1314, АКИП-1315, АКИП-1316, АКИП-1323, АКИП-1324, АКИП-1325, АКИП-1326, АКИП-1327, АКИП-1328, АКИП-1329 АКИП-1330, АКИП-1331, АКИП-1332, АКИП-1333, АКИП-1365/1, АКИП-1365/1Е, АКИП-1365/2, АКИП-1365/2Е, АКИП-1365/3, АКИП-1365/4, АКИП-1369Т-11250-350, АКИП-1369Т-15000-350, АКИП-1369Т-18750-350, АКИП-1369Т-1875-350, АКИП-1369Т-22500-350, АКИП-1369Т-2800-350, АКИП-1369Т-2800-480, АКИП-1369Т-3750-350, АКИП-1369Т-3750-480, АКИП-1369Т-5600-350, АКИП-1369Т-7500-350, АКИП-1374/1, АКИП-1374/2, АКИП-1374/3, АКИП-1374/4, АКИП-1374/5, АКИП-1374/6, АКИП-1376, АКИП-1387/1, АКИП-1387/2, АКИП-1387/3, АКИП-1387/4, АКИП-1387/5, АКИП-1388Т-1200-160, АКИП-1388Т-1200-200, АКИП-1388Т-1200-240, АКИП-1388Т-150-400, АКИП-1388Т-150-500, АКИП-1388Т-150-600, АКИП-1388Т-600-280, АКИП-1388Т-600-350, АКИП-1388Т-600-420, 3300F, 3300Т, 3302Т, 3305Т. АКИП-7501, АКИП-7501/1, АКИП-7501/1R, АКИП-7501/2, АКИП-7501/2R, 2000А, 2000А-R, GVM-9102, GVM-79102, DAQ-7907, DAQ-7908, DAQ-7909, GDM-541, GDM-532, GDM-533, GBM-73100H. LCR-1010, LCR-1100, LCR-914, LCR-915, LCR-916.
--	--

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
«Good Will Instrument (SUZHOU) Co.,Ltd.»	Китай, NO.69, Lushan Road, Suzhou New District, Jiangsu, China, GPS-координаты: 31.326322960844067, 120.52731270343799
«GoodWill Instrument Co.,Ltd.»	Япония, 6-3-20, Tsunashima-higashi, Kohoku-ku, Yokohama 223-8508, GPS-координаты: 35.507926117277, 139.61104564582246