

# Инструкция по эксплуатации

Рукавицы утепленные СИБРТЕХ 68155

**Цены на товар на сайте:**

<http://www.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/siz/ruk/rukavitsy/sibrteh/rukavitsy-uteplennye-matrix-68155/>

**Отзывы и обсуждения товара на сайте:**

<http://www.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/siz/ruk/rukavitsy/sibrteh/rukavitsy-uteplennye-matrix-68155/#tab-Responses>

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



## РУКАВИЦЫ

АРТ. 68115, 68120, 68124, 68127, 68130, 68145,  
68155, 68160, 68131, 68156, 68116, 68146



## ВНИМАНИЕ

Прочитайте данное руководство перед эксплуатацией изделия и сохраните его для дальнейшего использования.



### ВАЖНО!

Настоящее Руководство содержит правила эксплуатации и технического обслуживания рукавиц «СибрТех». Обращайтесь к данному Руководству при возникновении вопросов по использованию, а также обслуживанию, хранению и транспортировке изделия.

Дата изготовления указана на упаковке.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Артикул | Наименование                                                     | Размер | Свойства и назначение                                              | Соответствие ГОСТ | Материал изготовления                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| 68115   | Рукавицы брезентовые огнеупорные                                 | 1      | Огнеупорные, защита от механических воздействий                    | 12.4.010-75       | лен                                                          |
| 68120   | Рукавицы брезентовые водоотталкивающие                           | 1      | Водоотталкивающие, защита от механических воздействий              | 12.4.010-75       | лен                                                          |
| 68124   | Рукавицы х/б двунитка, наладонник двунитка                       | 1      | Защита от механических воздействий                                 | 12.4.010-75       | двунитка, подладонник — двунитка суровая                     |
| 68127   | Рукавицы брезентовые огнеупорные, одинарный наладонник, 2 размер | 2      | Огнеупорные, защита от механических воздействий                    | 12.4.010-75       | лен                                                          |
| 68130   | Рукавицы х/б с брезентовым наладонником                          | 2      | Защита от механических воздействий                                 | 12.4.010-75       | двунитка, брезент                                            |
| 68145   | Рукавицы х/б с наладонником из ПВХ                               | 1      | Защита от механических воздействий                                 | 12.4.010-75       | двунитка, ПВХ                                                |
| 68155   | Рукавицы утепленные, одинарный ватин                             | 2      | Защита от пониженной температуры и механических воздействий        | 12.4.010-75       | крашенная ткань х/б, подкладка — бязь                        |
| 68160   | Краги сварщика брезентовые огнеупорные                           | 2      | Огнеупорные, защита от механических воздействий                    | 12.4.010-75       | лен                                                          |
| 68131   | Рукавицы утепленные, двунитка с брезентовым наладонником, ватин  | 2      | Защита от пониженной температуры и механических воздействий        | 12.4.010-75       | ватин, двунитка                                              |
| 68156   | Рукавицы утепленные с искусственным мехом                        | 2      | Защита от пониженной температуры и механических воздействий        | 12.4.010-75       | искусственный мех, верх — крашенная ткань х/б                |
| 68116   | Рукавицы утепленные брезентовые огнеупорные, ватин               | 2      | Защита от пониженной температуры и механических воздействий        | 12.4.010-75       | ватин, лен                                                   |
| 68146   | Рукавицы антивибрационные с ПВХ-точкой                           | 2      | Защита от вредного воздействия вибраций и механических воздействий | 12.4.010-75       | двунитка аппретированная с ПВХ, упругодемпфирующая прокладка |

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

---

Изделие – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Упаковка - 1 шт.

## НАЗНАЧЕНИЕ

---

Рукавицы предназначены для защиты рук от механических воздействий.

За более подробной информацией о продукте обращайтесь к таблице "Технические характеристики".

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

---

1. Ремонтно-строительные работы.
2. Работа с инструментом, не требующим электроизоляции.

## ИНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С РУКАВИЦАМИ

---

При выборе рукавиц всегда оценивайте все возможные риски и условия эксплуатации. Используйте рукавицы только по назначению: для защиты рук от механических воздействий. Применяйте рукавицы соответствующего размера, это позволит проводить работы в комфортных для рук условиях.

Рукавицы не рекомендуется использовать в тех случаях, когда есть риск зацепления с движущимися деталями машин. Перед использованием рукавиц внимательно осмотрите их на предмет дефектов и повреждений. Не надевайте поврежденные, грязные или изношенные рукавицы. Рукавицы не должны подвергаться воздействию открытого пламени, электрического тока и агрессивных химических сред. Рукавицы не пригодны для контакта с пищевыми продуктами.

## УХОД ЗА РУКАВИЦАМИ

---

Рукавицы можно стирать только в режиме ручной стирки. Запрещено применение отбеливателей. Запрещены химчистка и пятновыводители. Запрещен отжим и/или последующая сушка. Запрещена глажка при любых температурах. Эффективность рукавиц не снизится после одного цикла стирки. Однако ответственность за изменение рабочих характеристик этих рукавиц после стирки несет потребитель. Фирма-производитель не берет на себя ответственность за это.

## ХРАНЕНИЕ

---

Предохранять от воздействия прямого солнечного света; хранить в сухом и прохладном месте не более 5 лет. Держать вдали от источников озона или открытого пламени.

## ТРАНСПОРТИРОВКА

Изделие может транспортироваться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта.

Условия транспортирования при воздействии климатических факторов: температуре окружающего воздуха от -20 до +40 °С и относительной влажности воздуха до 80 %.

Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Размещение и крепление транспортировочной тары с упакованным изделием в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности перемещения при перевозке.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие не имеет гарантийного срока службы. Эксплуатация продукции в течение года без ухудшения характеристик возможна только при условии соблюдения всех пунктов инструкции. В случае несоблюдения данной инструкции изготовитель снимает с себя ответственность за сохранение качества изделий. Обмен и возврат некачественной продукции осуществляется в местах продаж на основании закона РФ «О защите прав потребителя» Статья 18. В случае обнаружения брака товар подлежит передаче его уполномоченной организации-импортеру для выявления причины брака. В случае обнаружения заводского брака товар подлежит замене. В случаях выхода изделия из строя по вине потребителя товар замене не подлежит.

## СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы изделия при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации составляет 5 лет.

## РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

Реализация продукции осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ. Утилизация изделия осуществляется в соответствии с требованиями и нормами России и участников Таможенного союза. Использованные рукавицы можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Продукция изготовлена в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011.

Адрес и контактный телефон уполномоченной организации-импортера:

ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», 117588, г. Москва, а/я 70, тел.: +7 (495) 234-41-30

