

ИНСТРУКЦИЯ

марок **ОКТ**

по монтажу термоусаживаемых оконцевателей



Термоусаживаемые оконцеватели предназначены для заделки концов кабелей с пластмассовой и бумажной пропитанной изоляцией на период их транспортирования и хранения, также могут использоваться не по прямому назначению (закупоривание труб, защита концов различных изделий от влаги и т.п.). При применении оконцевателей для кабелей их надежность, длительность эксплуатации и соответствие требованиям технических условий обеспечивается правильным выбором применяемого оконцевателя (см. табл.1) и соблюдением инструкции по монтажу (усадке).

Усадка осуществляется размытым мягким пламенем газовой горелки или паяльной лампы, при этом пламя должно быть желтым, а длина факела около 30 см. Возможна усадка потоками горячего воздуха (фены для усадки).

Марки, размеры и маркировка

Таблица 1

Номер оконцевателя	Марка оконцевателя	Размер до усадки, мм		Размер после усадки, мм		Рекомендуемые наружные диаметры, мм	
		D	L	D	W	max	min
11	ОКТ 11/4-45	12	46	4	1,8	10	5
12	ОКТ 24/8-50	26	51	8	2,2	22	10
13	ОКТ 40/16-75	42	76	16	3,0	36	18
14	ОКТ 60/26-140	63	142	26	3,2	55	30
15	ОКТ 90/45-110	94	113	43	3,6	85	50



Свойства

Материал	радиационносшиваемый полиэтилен
Цвет	черный
Продольная усадка	не более 30%
Диапазон рабочих температур	от -50° до +50° C
Срок службы	5 лет
Температура усадки	180-200° C
Клеевой слой	Адгезивная композиция 117-40

Преимущества

- Герметичное, надежное оконцевание
- Экономия цветных металлов за счет замены свинцовых и алюминиевых капп позволяет использовать кабель сразу после удаления термоусаживаемого колпачка без проверки бумажной изоляции на наличие влаги
- Повышение производительности труда при высокой культуре производства
- Соответствие международным стандартам по хранению и транспортировке кабеля
- Оконцеватели с ниппелем способствуют поддержанию внутреннего давления до 3 кг/см² в кабелях связи

Для надежного оконцевания требуется точно следовать иллюстрациям приведенным на обороте. Продукция соответствует ТУ 16.К-71-051-89



закрытое акционерное общество
МЕМОТЕРМ-ММ



111024, Москва, ш.Энтузиастов, д.5
+7 (495) 926 5035, 911 8060
www.memoterm-mm.ru
podolsk@memoterm-mm.ru