

Спецификация Вкладыши на дужке

Защита от шума



WaveBand® 2K

6800

WaveBand® 1K

6810

Сменные вкладыши

6825

ХАРАКТЕРИСТИКИ

WAVEBAND® 2K




WaveBand® 2K

Удобная защита от прерывистого шума в течении всего рабочего дня.



Пониженная передача шума

Технология двойного материала снижает передачу шума.



Резиновый держатель


Мягкий и не скользящий резиновый держатель позволяет легко одевать и снимать.

WAVEBAND® 1K




WaveBand® 1K

Эффективная и экономичная защита от прерывистого шума в течении всего рабочего дня.



Сменные вкладыши

Мягкие полиуретановые вкладыши – практично и гигиенично.



Сводит к минимуму контактные шумы

Конструкция дужки повторяет контур лица и избегает точек контакта.

1,2 N

Пониженное давление

Малое давление дужки (только 1,2 N) увеличивает комфорт пользователя.



100% PVC-FREE

Вся продукция и упаковка Moldex не содержит ПВХ.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Средства защиты слуха Moldex маркированы символом CE и сертифицированы в соответствии с EN 352-2. Контроль соответствия стандартам ЕС осуществляет FIOSH; идентификационный номер: 0403; Хельсинки, Финляндия. Средства защиты слуха Moldex соответствуют Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты". Производство продукции сертифицировано по стандарту ISO 9001:2000.

ДАННЫЕ ПО СНИЖЕНИЮ ШУМА

Все средства защиты слуха Moldex сертифицированы в соответствии с EN 352-2. В приведённой таблице указаны данные шумопонижения для изделий Moldex.

WaveBand® 2K

Freq. (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
M_f (dB)	25,4	26,3	25,7	23,1	25,3	33,3	42,3	44
s_f (dB)	5	3,1	3,7	3,7	2,3	3,6	3,2	3,8
APV_f (dB)	20,4	23,2	22	19,4	23	29,7	39,1	40,2
Размер: 10-14	H = 30 dB M = 23 dB L = 22 dB SNR = 27 dB							

WaveBand® 1K

Freq. (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
M_f (dB)	25,2	26,1	25,4	22,2	25,2	33,7	40,7	42,6
s_f (dB)	5,5	5,2	3,0	3,3	1,8	3,4	3,2	4,0
APV_f (dB)	19,7	20,9	22,4	18,9	23,4	30,3	37,5	38,6
Размер: 11	H = 30 dB M = 23 dB L = 22 dB SNR = 27 dB							

M_f = Шумопонижение

s_f = Стандартное отклонение

APV_f = Суммированное значение для данной частоты

SNR = Среднее значение шумопонижения

Спецификация Вкладыши на дужке

Защита от шума



МАТЕРИАЛЫ

WaveBand® 2K: Полиуретан (PU), Полиоксиметилен (POM),
Термопласт эластомер (TPE)

WaveBand® 1K: Термопласт эластомер (TPE), Полипропилен

ВЕС

WaveBand® 2K **WaveBand® 1K**
6800: 12 гр 6810: 12 гр

ТЕСТИРОВАНИЕ

Все средства защиты слуха Moldex сертифицированы в соответствии с EN 352-2 и успешно прошли необходимые испытания.

Воспламеняемость

Противошумовые вкладыши на дужке не должны воспламеняться при контакте с нагретым стержнем и не тлеть после его удаления.

Конструкция

Все части противошумовых вкладышей сконструированы и изготовлены так, чтобы не причинять пользователю вреда при их применении в соответствии с инструкцией.

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

- Продукция должна быть использована в соответствии с требованиями национального законодательства.
- Внимание: не соблюдение инструкций по использованию и подгонке может повлиять на эффективность средства защиты слуха.
- Продукция должна храниться в сухом и прохладном помещении.
- Прямой контакт с определёнными химическими веществами (например, ароматическими углеводородами) может повлиять на состояние продукции.
- Продукция многоразового использования. В целях соблюдения норм гигиены рекомендуется мыть мягким мылом.


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОНКЕ



1. Поместите дужку под подбородком и аккуратно поместите вкладыши в ушную раковину.



2. Убедитесь, что вкладыши удобно помещены в ушной канал. Отрегулируйте, если это необходимо.



ИНФОРМАЦИЯ

Вы можете связаться с нами если Вам будет необходима помощь в выборе СИЗ слуха или есть вопросы по использованию данного продукта.

MOLDEX-METRIC AG & Co. KG
Tuebinger Strasse 50
72141 Walddorfhäslach
Germany

Tel.: +49 (0) 71 27/81 01-02
Fax: +49 (0) 71 27/81 01-48
info@moldex-europe.com
www.moldex-europe.com