

## 5. Свидетельство о приемке

Калибр изготовлен и принят в соответствии с указанными техническими данными и признан годным к эксплуатации.

Дата первичной поверки \_\_\_\_\_  
М.П. (дата)

Поверку произвел \_\_\_\_\_  
(подпись)  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка)

Гарантийный срок эксплуатации при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения  
1 год со дня продажи.

Претензии по качеству направлять по адресу изготовителя.

Предприятие-изготовитель:

**ООО «ПКФ «ЭТНА»**

187032, Ленинградская обл., Тосненский район,  
поселок Тельмана, дом 2 Б, помещение 1С

Тел: (812) 602-92-42, 8-800-511-48-08

[etna-spb@mail.ru](mailto:etna-spb@mail.ru)

<https://www.etna-instrument.ru>

ООО «ПКФ «ЭТНА»




**Калибр ступенчатый №12**

**0,5-2,0 мм**

**(SH-12)**

**Паспорт**



Россия

## 5. Свидетельство о приемке

Калибр изготовлен и принят в соответствии с указанными техническими данными и признан годным к эксплуатации.

Дата первичной поверки \_\_\_\_\_  
М.П. (дата)

Поверку произвел \_\_\_\_\_  
(подпись)  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка)

Гарантийный срок эксплуатации при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения  
1 год со дня продажи.

Претензии по качеству направлять по адресу изготовителя.

Предприятие-изготовитель:

**ООО «ПКФ «ЭТНА»**

187032, Ленинградская обл., Тосненский район,  
поселок Тельмана, дом 2 Б, помещение 1С

Тел: (812) 602-92-42, 8-800-511-48-08

[etna-spb@mail.ru](mailto:etna-spb@mail.ru)

<https://www.etna-instrument.ru>

ООО «ПКФ «ЭТНА»




**Калибр ступенчатый №12**

**0,5-2,0 мм**

**(SH-12)**

**Паспорт**



Россия

### 1. Назначение

Калибр предназначен для контроля перепадов высот измеряемых поверхностей.

### 2. Технические данные

Общий вид Калибра представлен на рисунке 1.




Рис.1

Мерительные поверхности располагаются в Калибре по периметру.

Номинальные размеры Калибра, мм:

длина (L) – 32,

ширина – 33,

толщина (S) – 6.

рабочие уступы (t) - согласно таблице 1.

Таблица 1

| Величина рабочих уступов Калибра ,мм | Допускаемые отклонения, мм |            |
|--------------------------------------|----------------------------|------------|
|                                      | новых                      | изношенных |
| 0,5                                  | -0,10                      | -0,15      |
| 1                                    | -0,10                      | -0,15      |
| 1,5                                  | -0,10                      | -0,15      |
| 2                                    | -0,20                      | -0,30      |

На рабочих поверхностях Калибра не должно быть дефектов, портящих внешний вид и влияющих на эксплуатационные свойства.

Калибры изготавливаются из материала «Делрин» DuPont - Delrin®.

### 3. Комплектность

В комплект поставки входят:

Калибр \_\_\_\_\_ шт.

Паспорт \_\_\_\_\_ шт.

### 4. Методы контроля

Контроль Калибра производить методами и средствами, указанными в п/п 3.2, 3.4 МИ 1893.

### 1. Назначение

Калибр предназначен для контроля перепадов высот измеряемых поверхностей.

### 2. Технические данные

Общий вид Калибра представлен на рисунке 1.




Рис.1

Мерительные поверхности располагаются в Калибре по периметру.

Номинальные размеры Калибра, мм:

длина (L) – 32,

ширина – 33,

толщина (S) – 6.

рабочие уступы (t) - согласно таблице 1.

Таблица 1

| Величина рабочих уступов Калибра ,мм | Допускаемые отклонения, мм |            |
|--------------------------------------|----------------------------|------------|
|                                      | новых                      | изношенных |
| 0,5                                  | -0,10                      | -0,15      |
| 1                                    | -0,10                      | -0,15      |
| 1,5                                  | -0,10                      | -0,15      |
| 2                                    | -0,20                      | -0,30      |

На рабочих поверхностях Калибра не должно быть дефектов, портящих внешний вид и влияющих на эксплуатационные свойства.

Калибры изготавливаются из материала «Делрин» DuPont - Delrin®.

### 3. Комплектность

В комплект поставки входят:

Калибр \_\_\_\_\_ шт.

Паспорт \_\_\_\_\_ шт.

### 4. Методы контроля

Контроль Калибра производить методами и средствами, указанными в п/п 3.2, 3.4 МИ 1893.