



ОБОРУДОВАНИЕ
И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ АВТОСЕРВИСА И ШИНОМОНТАЖА

ЛЕЖАК ПОДКАТНОЙ ТЗ6"-1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.



Внимательно прочтите инструкцию перед установкой и использованием, это необходимо для безопасной эксплуатации и технического обслуживания.

После ознакомления сохраните инструкцию.



ОБОРУДОВАНИЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АВТОСЕРВИСА И ШИНОМОНТАЖА

Комплектация:

1. Колеса.
2. Цилиндрическая гайка.
3. Шестигранник.
4. Стальная рама.
5. Мягкий поролоновый матрас с бензо-маслостойкой обшивкой.

Технические характеристики:

- Грузоподъемность, кг: 136
- Ширина, мм: 420
- Длина, мм: 914
- Высота, мм: 90
- Вес нетто, кг: 5
- Вес брутто, кг: 6
- Упаковка, мм: 940*430*100

Предупреждение:

Не помещайте под автомобильные шины для перемещения или перестановки транспортного средства.

Не используйте в качестве игрушки или скейтборда.

Не стойте на лежаке и не используйте в качестве шагового устройства.

Не используйте, если одно из колес сломано. Отремонтируйте перед повторным использованием.

Не используйте, если какая-либо часть несущей конструкции сломана, расколота или треснута.

Когда не используется, лежак должен храниться в надежном месте.

Храните в недоступном для детей месте.

Не превышайте максимальную грузоподъемность лежака.

Изготовитель: JIAXING MHR TOOLS CO., LTD

Адрес: 8-503 GUANGYIWENYUAN, NANHU DISTRICT, JIAXING CITY, ZHEJIANG, CHINA, Китай

Обязательной сертификации не подлежит