

VI F-A105RH

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ















25-1%

Удобный поворотный механизм для использования как обычного фонаря так и налобного.





OBJUSE OTHICATIVE

Светодиодный портативный фонарь предназначен для индивидуального использования в темное время суток или в помешениях без освещения. Основными показателями являются герметичность, надежный корпус, дальность света. Позволяет выбрать необходимый режим работы. Максимальная яркость 1200 люмен. Используется светодиод Luminus SST40, который улучшает фотоэлектрический коэффициент преобразования при достижении высокой належности и большого результата.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1. Светодиодный фонарь
- 2. Аккумулятор
- 3. Кабель для заряда
- 4. Крепление на голову
- 5. Клипса
- 6. Запасные резиновые уплотнители
- 7. Гарантийный талон



Налобный ремень

Надежный ремень из износостойкого материала, мягкого по текстуре, с силиконовым креплением для фонаря, удобный в пользовании



Магнитная торцевая крышка

Фонарь быстро крепится к любой металлический поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| VLF-A105RH Портативный фонарь |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Авиационный анодированный алюминий |
| 127*28 мм |
| 83 г |
| Luminus SST40, 10BT |
| Аккумулятор |
| 3.7V 18650 литий-ионный |
| 4 часа |
| Турбо режим — максимальной мощности — средней мощности — минимальной мощности — ночной режим — SOS |
| 1м |
| IP66 |
| 5000K |
| 150 м |
| Полная |
| |

ЗАРЯД ФОНАРЯ

Фонарь может перезаряжать аккумулятор с помощью USB кабеля. Заряд осуществляется с помощью USB разъема и



кабеля, поставляемого в комплекте. При заряде индикатор светится красным цветом. При полном заряде - зеленым

Аккумуляторы заряжаются на 80-90%, поэтому их можно использовать сразу. однако рекомендуется полностью зарядить аккумулятор после покупки фонаря. Аккумулятор необходимо зарядить,

прежде чем он полностью разрядится.

После полного заряда необходимо отсоединить зарядный кабель USB.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Избегайте попадания прямого света в глаза.

Запрещается эксплуатация фонаря и аккумулятора при высоких температурах.

Запрещается использовать элементы питания других типов кроме указанных в технических характеристиках. Детям до 6 лет запрещается использование фонаря без присмотра взрослых.



ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Светодиодный фонарь должен храниться в упаковке производителя, в вентилируемом помещении при температуре от -20°C до +40°C и влажности не более 80% (при температуре +25°C). Транспортировка производится только в упаковке и в крытом транспорте, с соблюдением требований к хранению. При этом должно быть обеспечено устойчивое положение, исключающее удары и другие механические повреждения.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации и номинальная мощность светодиодного фонаря указаны на упаковке. Обмен и возврат возможны при соблюдении требований транспортировки, хранения и эксплуатации, предложенных в этой инструкции. Гарантийные обязательства не распространяются на изделие, если:

- Изделие было в использовании и имеет следы механических повреждений: царапин, потертостей и т.д.;
- Отсутствует гарантийный талон / чек организации-про-
- Отсутствуют упаковка, комплектация, товарный вид и потребительские свойства товара.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



Ллительное нажатие кнопки позволяет включить и выключить фонарь. Кратковременное нажатие кнопки при включенном свете позволяет выбрать необходимый режим работы фонаря:

Ночной режим

Режим минимальной мощности света Режим средней мощности света Режим максимальной мощности света Турбо режим.

Автоматически запоминает выбранный режим. При включенном свете фонаря длительное нажатие кно-

пки включает режим передачи сигнала SOS. Заблокировать / разблокировать фонарь можно двойным нажатием кнопки.

Светодиодный индикатор на кнопке сообщает об уровне

- Зеленым цветом светится при полном заряде (100-85%);
- Зеленым цветом мерцает при заряде 85-50%;
- Красным цветом светится при заряде 50-25%:
- Красным цветом мерцает при заряде 25-1%.

Импортер: ООО «Изобиль-опт», оф. 31, ул. Ольховая 3, г. Видное, Ленинский р-н. Московская обл., 142700. Изготовлено на производственных мощностях: Ninghai Yisen Daily Use

Co Ltd. Add: Xidian Town, Ninghai, Ningbo City, Zhejiang Province, China. Нинхай Йисен Дэйли Юз Ко Лтд. Адрес: Сидян Таун, Нинхай, Нинбо Сити, Чжэцзян Провинс, Китай,

Для предъявления претензий обращаться к Импортеру.

Дата изготовления и номер партии указаны на изделии и на упаковке.