

Герметик-прокладка прозрачный  
высокотемпературный CLEAR

12/2022

## ОПИСАНИЕ:

Специальный герметик для ремонта и герметизации стеклянных и пластиковых элементов интерьера и экстерьера автомобиля. Заменяет резиновые, бумажные, металлические прокладки, уплотнители и сальники.

## СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Быстро формирует надежные и герметичные прокладки фар, стоп-сигналов, примыканий стекол и пластиковых элементов
- Выдерживает температуру от -62 до +399°C
- Полимеризуется за 15 минут
- Полностью вулканизируется при комнатной температуре за 18 – 24 часа
- Устойчив к воздействию воды, бензина, антифриза, масел и других технических жидкостей
- Обладает высокой адгезией к стеклу, пластику металлу, керамике, резине
- Не растекается при нанесении и может использоваться на гладких и шероховатых поверхностях
- После отвердевания сохраняет эластичность
- Не вызывает коррозию
- Не токсичен и имеет нейтральный запах
- Подходит для использования в быту

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

**Внешний вид:** густая однородная паста прозрачного цвета

**Запах:** нейтральный

## СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для герметизации соединений деталей из стекла, пластика, металлов и других материалов.

## ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Удалить старую прокладку или герметик.
2. Тщательно очистить поверхность от загрязнений и остатков прокладочных материалов.
3. Обезжирить обрабатываемую поверхность.
4. Проколоть пломбу тубы верхней частью колпачка, надеть приложенную насадку, отрезать кончик насадки.
5. Нанести герметик слоем 1,5 – 3 мм, дать просохнуть в течение 10 минут и соединить

уплотняемые детали. Сформированная прокладка затвердеет в течение 1 часа и полностью вулканизируется через 18 – 24 часа.

6. Плотно закрыть тубу колпачком после применения.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Осторожно. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей. Неотвердевший герметик может вызвать раздражение глаз и поверхности кожи. Не допускать попадания внутрь организма. Избегать попадания на кожу и слизистую глаз. При попадании в глаза и на кожу промыть большим количеством воды. Использовать в хорошо проветриваемом помещении. При работе рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты. Беречь от детей. Срок годности 24 месяца. Хранить в плотно закрытом виде при температуре от -30 до +45°C в недоступных для детей местах.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

## ФАСОВКИ:

85 mg блистер Art. Ln1740



Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LLC LAVR / ООО ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 [звонок по России бесплатный].  
www.lavr.ru