

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РУК:
НИТРИЛОВЫЕ ПЕРЧАТКИ, МОДЕЛЬ JSN9, JSN6 ТОРГОВОЙ МАРКИ JETA SAFETY**

ОПИСАНИЕ

Тонкие 100% нитриловые перчатки. В 3-4 раза превосходят латексные и виниловые перчатки по износостойкости. Имеют текстурированную поверхность кончиков пальцев для лучшего захвата. Длина 240мм, толщина 0,15мм.

Размеры S-XXL.

Цвет: черный.

ТИП СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ 1 к ТР ТС 019/2011

Средства индивидуальной защиты рук от воды и растворов нетоксичных веществ, от химических факторов

КЛАСС ЗАЩИТЫ: I

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Перчатки специально разработаны для малярных и слесарных работ, работ с опасными жидкостями. Предназначены для защиты рук от химических факторов: кислот концентрацией до 50%, щелочей концентрацией до 40%, сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, органических растворителей. Водонепроницаемые.

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Вн К 50 Щ 40 Нс Нм Он

ВНИМАНИЕ! Для надежной защиты используйте защитные перчатки совместно с другими видами СИЗ в соответствии с вашими условиями труда.

Ограничения по возрасту, физиологическим особенностям или состоянию здоровья отсутствуют.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ

1. Каждый раз перед началом эксплуатации производите визуальный осмотр перчаток, убедитесь в отсутствии повреждений.
2. При наличии повреждений эксплуатация перчаток не разрешается, замените их или утилизируйте.
3. Надевайте перчатки на чистые и сухие руки.
4. Не снимайте перчатки до окончания работ, следите за тем, чтобы перчатки оставались целыми.
5. При повреждении перчаток немедленно замените их.

После использования:

1. Аккуратно снимите перчатки, не дотрагиваясь до загрязнённой поверхности.
2. При возникновении раздражений или аллергических реакции немедленно обратитесь на медицинской помощь.
3. Вымойте руки в теплой воде с мылом и высушите.
4. Утилизируйте использованные перчатки. Перчатки не подлежат повторному использованию.

Определение пригодности перчаток для конкретных работ целиком и полностью является ответственностью пользователя.

В случае использования перчаток с другими СИЗ пользователь должен самостоятельно принимать решение о правильности сочетания перчаток и вспомогательных средств защиты (комбинезонов, ботинок, респиратора и пр).

СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Перчатки изготовлены в соответствии с EN ISO 374-1:2016+A1:2018 "Перчатки для защиты от опасных химических веществ и микроорганизмов. Часть 1. Терминология и эксплуатационные требования к химическим рискам"; EN ISO 374-5:2016 "Перчатки для защиты от опасных химических веществ и микроорганизмов. Часть 5. Терминология и требования к эксплуатационным характеристикам относительно рисков от микроорганизмов"; EN ISO 21420: 2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний». Изделие соответствует требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

ХРАНЕНИЕ

Хранить в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре воздуха от -10°C до +50°C и относительной влажности не более 90%, предохранять от попадания влаги и прямого воздействия солнечных лучей. Хранить вдали от источников озона и открытого огня.

Срок хранения (годности) в закрытой упаковке изготовителя начинает отсчитываться с даты изготовления товара и составляет 5 лет. Дата изготовления указана на упаковке.

ВНИМАНИЕ! Интенсивное использование, повреждение элементов товара, использование товара в условиях, превышающих установленные изготовителем показатели защитных и эксплуатационных свойств, неправильное хранение, обслуживание и транспортировка могут сократить срок службы товара.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировать необходимо в упаковке изготовителя в любом виде транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на транспорте данного вида. При транспортировке упаковка должна быть защищена от попадания влаги и прямого воздействия солнечных лучей.

УТИЛИЗАЦИЯ

Перчатки утилизируются как бытовой или промышленный мусор в соответствии с действующим законодательством.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Полный гарантийный срок хранения составляет 5 лет с момента изготовления. В случае несоблюдения требований данной инструкции по какому-либо пункту, производитель снимает с себя ответственность за эффективность продукции. Гарантия не распространяется на недостатки, появившиеся вследствие нормального износа, изменений, произведенных пользователем, использования не по назначению, неправильного хранения или транспортировки, повреждения в результате несчастных случаев или небрежного отношения.

Сделано в Таиланде. Изготовитель: "W.A. RUBBERMATE CO., LTD." Место нахождения: 4 Soi Ramkhamhaeng 19 (Chareonploy), Ramkhamhaeng Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240, Таиланд.

Уполномоченный импортер: ООО «АВТОграф Сейфти». Россия, 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Заусадебная, д. 15, литер Д, пом. 19.