

2.4 Измерительные размеры, мм, не более:

диаметр 34
высота 35
масса, кг, не более 0,04
Срок службы лупы, лет 10

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Лупа измерительная ЛИ-3-10х
Коробка 1 шт
Этикетка 1 шт
Методика поверки МЛ.МН 749-2004 1 шт

Примечание-Методика поверки состав-
ляется по отдельному заказу.

4 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 Лупа требует бережного обращения. Не
необходимо содержать в чистоте и оберегать от
механических повреждений, резких колебаний
температуры, длительного воздействия солнеч-
ной радиации.

4.2 Удаление пылинок с оптических поверх-
ностей производится мягкой салфеткой, жировые
пятна или налеты удаляются ватой, смоченной спиртом.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И

ПРОДАЖЕ

Лупа измерительная ЛИ-3-10х заводской

номер 831559

требованиям ТУ РБ14541426.020-99 и признана

годной для эксплуатации

Дата изготовления

Контролер ОТК

Поверитель

(подпись, штамп)

Дата продажи

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Лупа в упаковке может
транспортироваться всеми видами транспорта в
крытых транспортных средствах при

температуре воздуха не ниже минус 50°С.

6.2 Лупа должна храниться в отапливаемых
и вентилируемых помещениях. Температура

хранения от плюс 5 до плюс 40°С, при


относительной влажности воздуха до 80% при

температуре плюс 25°С.




4.8. Измерение толщины зазора в соединении

Ввести движок (2) его клиновидной частью в измеряемый зазор. Определить искомое значение толщины по шкале 4.



4.9. Измерения диаметра электродов

Определение диаметров производится путем приложения измеряемого изделия к пазам шкалы 5.



5. Методы и средства поверки (калибровки)

Универсальный шаблон сварщика УШС-3 производства ООО НТЦ «Эксперт» является средством измерения утвержденного типа (№ 70742-18). Поверка шаблона должна проводиться методами и средствами, указанными в методике поверки шаблона УШС-3 РТ-МП-4939-445-2017.

Межповерочный (межкалибровочный) интервал – 1 год.

6. Комплект поставки

1. Шаблон УШС-3 1 шт.
2. Паспорт на шаблон 1 шт.
3. Чехол 1 шт.
4. Свидетельство о поверке/сертификат калибровки (по заявке) 1 шт.


7. Свидетельство о приемке

Шаблон УШС-3, заводской номер № _____, соответствует требованиям ТУ 26.51.33-001-01-2017, признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска « _____ » _____ 20 ____ г.

Штамп отдела технического контроля

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи.



По вопросам приобретения обращаться по адресу: 127106, г. Москва, Нововладыкинский проезд, д. 8, строение 4, офис 506. Тел. (495) 972-88-55; www.ntcexpert.ru; info@ntcexpert.ru





8 800 777 18 43

еснк@еснк.ру
еснк.ру



ЕДИННЫЙ
ЦЕНТР
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО
КОНТРОЛЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Комплект для визуального и измерительного контроля
ВИК № _____ принят и признан годным для
эксплуатации.

Дата выпуска _____ г.

Ответственный за приемку _____

М.П.

Дата продажи _____ г.

М.П.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Срок гарантии и порядок предъявления претензий по
качеству изделий, входящих в состав комплекта для
визуального и измерительного контроля, определены
документацией соответствующих заводов-изготовителей.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВИЗУАЛЬНОГО И
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ



НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект для визуального и измерительного контроля ВИК предназначен для проведения комплексного визуального и измерительного контроля качества:

- основного металла;
- сварных соединений и наплавов;
- подготовки деталей к сварке;
- при изготовлении, монтаже и ремонте оборудования и трубопроводов;
- при техническом диагностировании в процессе эксплуатации изделий в соответствии с требованиями чертежей, нормативно-технических документов, в т.ч. объектов, подведомственных Госгортехнадзору России и Госатомнадзору России.

Входящие в комплект средства для визуального и измерительного контроля отвечают требованиям РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю».

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики средств, входящих в комплект для визуального и измерительного контроля изделий, приведены в документации на эти средства.



СОСТАВ КОМПЛЕКТОВ

НАБОР ДЛЯ ВИК «ЭКСПЕРТ №1» С ПОВЕРКОЙ

1. Линейка стальная измерительная 150мм	1шт.
2. Универсальный шаблон сварщика УШС-3	1шт.
3. Штангенциркуль ШЦ-1-125 0,1	1шт.
4. Лупа измерительная ЛИ-3-10х	1шт.
5. Рулетка 2м	1шт.
6. Лупа 3х/5х кратное увеличение, со светодиодной подсветкой	1шт.
7. Фонарь ручной светодиодный 12 Led	1шт.
8. Маркер по металлу Edding 790	1шт.
9. Зеркало телескопическое	1шт.
10. Набор шутов №4 0,1-1,0	1шт.
11. Шаблон радиусный №1	1шт.
12. Шаблон радиусный №3	1шт.
13. Угольник УГ 100° 60	1шт.
14. Рокаж дефектоскописта	1шт.
15. Поверка	1шт.
16. Паспорт	1шт.

НАБОР ДЛЯ ВИК «ЭКСПЕРТ №2» С КАЛИБРОВКОЙ

1. Линейка стальная измерительная 150мм	1шт.
2. Универсальный шаблон сварщика УШС-3	1шт.
3. Штангенциркуль ШЦ-1-125 0,1	1шт.
4. Лупа измерительная ЛИ-3-10х	1шт.
5. Рулетка 2м	1шт.
6. Лупа 3х/5х кратное увеличение, со светодиодной подсветкой	1шт.
7. Фонарь ручной светодиодный 12 Led	1шт.
8. Маркер по металлу Edding 790	1шт.
9. Зеркало телескопическое	1шт.
10. Набор шутов №4 0,1-1,0	1шт.
11. Шаблон радиусный №1	1шт.
12. Шаблон радиусный №3	1шт.
13. Угольник УГ 100° 60	1шт.
14. Рокаж дефектоскописта	1шт.
15. Калибровка	1шт.
16. Паспорт	1шт.

ВИК С КАЛИБРОВКОЙ

1. Линейка стальная измерительная 150мм	1шт.
2. Универсальный шаблон сварщика УШС-3	1шт.
3. Штангенциркуль ШЦ-1-125 0,1	1шт.
4. Лупа измерительная ЛИ-3-10х	1шт.
5. Рулетка 2м	1шт.
6. Лупа 3х/5х кратное увеличение, со светодиодной подсветкой	1шт.
7. Фонарь ручной светодиодный 12 Led	1шт.
8. Маркер по металлу Edding 790	1шт.
9. Зеркало телескопическое	1шт.
10. Набор шутов №4 0,1-1,0	1шт.
11. Рокаж дефектоскописта	1шт.
12. Калибровка	1шт.
13. Паспорт	1шт.