

ПЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ САЛОНА

bbc
bi bi care

04/2023

ОПИСАНИЕ

Высокоэффективное пенное средство для очистки трудновыводимых загрязнений с элементов отделки из ковровина, велюра и текстильных материалов. Активная пена проникает в ткань и обеспечивает быстрое удаление глубоких загрязнений, возвращая обивке первозданный внешний вид. Состав быстро сохнет, не оставляя липких следов и пятен. Освежает воздух в салоне автомобиля и нейтрализует неприятные запахи. Абсолютно безопасен для любых тканевых элементов и поверхностей. Идеально подходит для ухода за мебелью или ковровыми покрытиями.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Очистка загрязнений с обивки салона автомобиля и мебели. Подходит для очистки пластиковых элементов интерьера.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением тщательно встряхнуть!

1. Обильно распылить состав на загрязнения.
2. Дать пене подействовать в течение 1 – 2 минут.
3. В случае сложных загрязнений растереть пену губкой или щеткой.
4. Удалить остатки средства и загрязнений влажной тканью или губкой.
5. Насухо протереть очищенную поверхность.

Для достижения наилучшего результата использовать при температуре баллона выше +14°C.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Физическое состояние: аэрозоль, активные компоненты жидкие

Цвет: от бесцветного до желтоватого

Запах: специфический

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в вертикальном положении при температуре от +5 до +25°C в недоступных для детей местах.

Температура транспортировки ±30°C.

Баллон под давлением! Огнеопасно.

Предохранять от действия прямых солнечных лучей, ударов и нагрева свыше +50°C. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не разбирать. Беречь от детей. При попадании в глаза и на кожу промыть большим количеством воды. После использования или по истечении срока годности баллон утилизировать как бытовые отходы.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).



Артикул	Объем	Стандартная тара	Упаковочная единица	Масса с упаковкой	Размеры (Д x Ш x В)
4016	650 мл	Аэрозольный баллон	12 шт.	7,0 – 7,6 кг	273 x 207 x 253 мм

*Внешний вид и комплектация товаров могут отличаться от представленных изображений

Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LLC LAVR / ООО ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 [звонок по России бесплатный].
www.bibicare.ru