

## **SS-593, Дымоуловитель (Дымопоглотитель) настольный**



### **Руководство пользователя**

Дымопоглотитель серии SS-593 - это портативный и настольный прибор, простой в установке и перемещении, низкий уровень шума и длительный срок службы. Он предназначен для поглощения 80% потенциально вредных загрязняющих веществ, выделяемых с дымом при пайке, для защиты здоровья припоев. Фильтрация осуществляется с помощью уретанового фильтра, пропитанного активированным углем.

SS-593 - это недавно разработанный продукт с высокопроизводительным вентилятором и фильтром с активированным углем, предназначенный для поглощения флюса и паров свинца. Адаптированный мощный вентилятор поможет решить проблемы производств, не оборудованных вытяжками. Подходит для использования при пайке в лабораториях и на сборочных конвейерах. Компактен и устойчив. Имеет высокую эффективность при малом уровне шума. Хорошо поглощает дым. Активный угольный фильтр большой емкости легко заменяется.

### **Примечание по безопасности**

Устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под наблюдением или не прошли инструктаж по использованию устройства лицом, ответственным за их безопасность.

Следите за детьми, чтобы они не играли с устройством.

### **Предупреждение**

Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицами с аналогичной квалификацией, чтобы избежать опасности.

Перед снятием защитного устройства убедитесь, что поглотитель дыма отключен от источника питания.

## Технические характеристики

Наименование позиции	SS-593A	SS-593B	SS-593H
Напряжение и мощность	110-120V 23W	220-240V 23W	220-240V 23W
Код питания	 A type 1.5M	 B type 1.5M	 H type 1.5M
Вместимость	1m <sup>3</sup> /min(max)		
Размеры	220*270*168мм		
Вес	1,400g		
Аксессуары	Фильтр (2 шт)		

## Дополнительные аксессуары

### Фильтр с активированным углем

наименование	5SS-593-F
размер	130x130x10мм
Количество фильтра активированным углем	с 7г
Максимальное поглощение массы вредных компонентов на один фильтр	2г


## Инструкция по использованию

1. Откройте направляющую фильтра и установите фильтр с активированным углем.
2. Затем закройте направляющую фильтра.
3. Ослабьте ручку и отрегулируйте угол

## Замена фильтра

При нормальных условиях эксплуатации фильтр следует заменить, поскольку его абсорбционная способность снижается.

Фильтр также может нуждаться в замене, когда налипает пыль. (Никогда не допускайте намокания фильтра.)



1. Переключатель питания
2. Ручка
3. Подставка
4. Фильтр
5. Решетка фильтра