

ПАСПОРТ

Спасибо! Вы выбрали продукцию нашего завода, и мы надеемся, что данное изделие поможет в Вашей деятельности.

Шкаф инструментальный Premium 1000x500x1950мм.

Артикул	Габаритные размеры	Описание	Кол-во дверей	Нагрузка на шкаф кг.	Нагрузка на ящик кг.
13.9001	1000x500x1950h	Корпус шкафа инструментального	2	1500	50
13.9002	1000x500x1950h	Корпус шкафа инструментального двери со стеклом	2	1500	50



Комплектация:

№	Наименование	Арт. 13.9001 Кол-во	Арт. 13.9002 Кол-во	Арт. 13.1041 Кол-во	Арт. 13.1042 Кол-во	Арт. 13.1331 Кол-во	Арт. 13.1332 Кол-во	Арт. 13.2081 Кол-во	Арт. 13.2082 Кол-во	Арт. 13.2661 Кол-во	Арт. 13.2662 Кол-во
1	Корпус	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Дверь правая / правая со стеклом	1/---	---/1	1/---	---/1	1/---	---/1	1/---	---/1	1/---	---/1
3	Замок с 2мя ригелями	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Дверь левая / левая со стеклом	1/---	---/1	1/---	---/1	1/---	---/1	1/---	---/1	1/---	---/1
5	Блок из 3 ящиков для шкафа "Premium" 355x411xh88мм	---	---	---	---	---	---	---	---	2	2
6	Блок из 3 ящиков для шкафа "Premium" 842x411xh88мм	---	---	---	---	1	1	---	---	---	---
7	Полка для шкафа "Premium" 464x440xh40мм	---	---	---	---	---	---	8	8	6	6
8	Полка для шкафа "Premium" 947x440xh40мм	---	---	4	4	3	3	---	---	---	---
9	Перегородка вертикальная для шкафа "Premium"	---	---	---	---	---	---	1	1	1	1

1. Аккуратно вскройте упаковку.
2. Проверьте комплектность поставки, согласно таблиц: артикул и комплектация (шкаф поставляется в собранном виде на индивидуальном поддоне). Обратите внимание, что шкаф закреплен к поддону транспортировочными саморезами.
3. Поворотом ключа в замке убедитесь в срабатывании запорного механизма.
4. Выкрутите транспортировочные саморезы для снятия изделия с поддона.
5. Шкаф готов к работе.

Дополнительные комплектующие к шкафу заказываются отдельно:

- Арт. 13.921 Блок из 3 ящиков для шкафа "Premium" 355x411x88 мм.
 Арт.13.922 Блок из 3 ящиков для шкафа "Premium" 842x411x88 мм.
 Арт.13.902 Инструментальная панель для шкафа "Premium" 470x950h мм.
 Арт.13.904 Комплект из 4 рым-болтов для транспортировки шкафа инструментального "Premium"
 Арт.13.911 Комплект полок для шкафа "Premium" 464x440x40h мм. - 3шт/уп. Нагрузка на полку 100 кг. – Возможна установка под углом 0 и 20
 Арт.13.912 Комплект полок для шкафа "Premium" 947x440x40h мм. - 3шт/уп. Нагрузка на полку 150 кг. – Возможна установка под углом 0 и 20
 Арт.13.901 Опора для перемещения шкафа "Premium" 1000x500x100h мм.
 Арт.13.903 Перегородка вертикальная для шкафа "Premium"




6. При необходимости установки полки под углом, установить полкодержатели в пазы, расположенные на стойках шкафа, так, как показано на рисунке 2 :

6.1. Установите полку на полкодержатели рис. 3 под наклоном, так чтобы полка задним ограничителем оказалась к дверям шкафа.

Рис.2



Рис.3



Гарантийные обязательства:

1. Завод принимает претензии по качеству продукции в течении 36 месяцев с момента её продажи.

2. Завод оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие характеристики изделия.

Спасибо! Вы выбрали продукцию нашего завода, и мы надеемся, что данное изделие поможет в Вашей деятельности.

Информацию о других производимых нами изделиях можно найти в **Internet** по адресу: www.ferrum.ru.

Дата продажи: _____ Подпись продавца: _____

Ваш региональный дилер: _____