

АЭРОЗОЛЬНАЯ ЭМАЛЬ ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ «МЕТАЛЛИК» DECORIX® • 210 мл • ГЛАНЦЕВАЯ

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

Высококачественная универсальная акриловая эмаль DECORIX® с эффектом «металлик» используется в декоративно-оформительских работах, строительстве и ремонте. Предназначена для окрашивания: древесины, пластика, металла, бетона, кирпича, керамики, стекла, картона, минеральных поверхностей. Аэрозольная эмаль удобна для окрашивания небольших поверхностей и труднодоступных мест. Образует гладкое, устойчивое к выцветанию покрытие.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. Не применять вблизи работающих нагревательных приборов, источников открытого огня, искр.
2. Поверхность очистить, обезжирить и просушить.
3. Перед началом работ баллон тщательно взболтать в течение 1–2 минут, нанести пробный слой на небольшой участок для проверки основы на совместимость с эмалью.
4. Наносить при температуре воздуха от +10°C до +30°C равномерными движениями с расстояния 25–30 см в 2–3 тонких слоя с сушкой между слоями не менее 30 минут.
5. Невысохшую эмаль удалять растворителем, высохшую – смылкой для краски DECORIX®.

ХРАНИЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении вдали от нагревательных приборов, источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдавливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от –35°C до +50°C! Срок хранения: 10 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания эмали на кожу и в глаза. Работать в проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Цвет колпачка и дополнительной наклейки обозначают цвет эмали. Товар сертифицирован.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее вещество	Акриловые смолы.
Внешний вид	После высыхания эмаль образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность.
Блеск	98,2%
Цвет покрытия	Согласно каталогу цветов.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +30°C
Время высыхания между слоями, мин	10–15
Время высыхания до степени 3, мин	30
Время полного высыхания, ч	24
Стойкость к статическому воздействию жидкостей через 48 ч	> 48
Эластичность плёнки при изгибе, мм	1
Прочность при ударе, масса первичного груза с бойком 1000 ± 10 г, высота падения 40 см	> 40
Расход	0,5–1,0 кв. м. Точный расход определяется пробным окрашиванием.
Морозостойкость	Да.
Срок хранения с даты изготовления, лет	10
Класс пожарной опасности	2
Состав	Пигменты, акриловые смолы, наполнитель, смесь органических растворителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	210
Вес баллона брутто, гр	150
Количество баллонов в коробке, шт.	24
Вес коробки, кг	3,58
Объём коробки, куб. м	0,0115
Размер коробки, мм:	
• высота	155
• ширина	224
• глубина	334



АЭРОЗОЛЬНАЯ ЭМАЛЬ
ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ «МЕТАЛЛИК» DECORIX® • 210 мл • ГЛЯНЦЕВАЯ

Лист технической информации

ПАЛИТРА

НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА И АРТИКУЛ		ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Золото / М304	0111-04 DX	4 650070 372123	1 46 50070 37212 0
Серебро / М303	0111-03 DX	4 650070 372130	1 46 50070 37213 7
Хром / М306	0111-06 DX	4 650070 372147	1 46 50070 37214 4