

КРОНШТЕЙНЫ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРА 1"
OKSELER



Технический паспорт
000.736.000 ПС

Содержание

1. Назначение, область применения и номенклатура.....	3
2. Технические характеристики	3
3. Конструкция и размеры	3
4. Указания по монтажу и эксплуатации	5
5. Условия хранения и транспортировки	5
6. Утилизация.....	5
7. Изготовитель и адрес	5
8. Гарантийные обязательства.....	6

1. Назначение, область применения и номенклатура

Регулируемые кронштейны OKSELER применяются для крепления пары (подающего и обратного) коллекторов 1" к несущей конструкции (стене, металлической раме или коллекторному шкафу). Устройство кронштейнов позволяет регулировать межосевое расстояние между коллекторами в диапазоне 170-260 мм.

Таблица 1. Номенклатура изделия

Наименование	Артикул
Кронштейн регулируемый для коллектора 1" из нерж. стали (пара)	Oks00736

2. Технические характеристики

Таблица 2. Технические характеристики регулируемых кронштейнов

Характеристика	Единица измерения	Значение
Диаметр устанавливаемых коллекторов	дюйм	1"
Диапазон регулировки кронштейнов	мм	170-260
База для насоса	мм	130-180
Вес комплекта	г	541

3. Конструкция и размеры

На рисунке 1 и в таблице 3 показаны и описаны основные элементы регулируемых кронштейнов OKSELER

Кронштейны состоят из верхней (1) и нижней (2) крепежных пластин, к которым с помощью винтов (5) крепятся хомуты (3). В хомуты устанавливаются уплотнители (4), которые выполняют тепловиброзащитную функцию, а также предохраняют поверхность коллекторов от механических повреждений. Нижние пластины соединяются с верхними с помощью винтов (6) и гаек (7) с учетом необходимого межосевого расстояния между коллекторами.




Рис.1 – Основные элементы регулируемых кронштейнов OKSELER

Таблица 3. Состав комплекта регулируемых кронштейнов

№ поз.	Наименование	Материал	Количество, шт
1	Верхняя крепежная пластина	Сталь с покрытием	2
2	Нижняя крепежная пластина	Сталь с покрытием	2
3	Хомут	Сталь с покрытием	4
4	Уплотнитель	EPDM	4
5	Винт М6	Сталь с покрытием	8
6	Винт М5	Сталь с покрытием	4
7	Гайка М5	Сталь с покрытием	4

4. Указания по монтажу и эксплуатации

Монтаж изделия следует производить в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий».

Кронштейны крепятся к несущим конструкциям с помощью шурупов с дюбелями. Размеры шурупов рассчитываются, исходя из несущей способности материала стены (перегородки).

Коллекторы крепятся к кронштейнам хомутами за «шейки» (резьбовые патрубки) корпусов.

5. Условия хранения и транспортировки

Транспортировка и хранение изделия должны осуществляться в упаковке завода-изготовителя и соответствовать требованиям ГОСТ 15150-69.

Регулируемые кронштейны транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов и техническими условиями погрузки и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировании следует оберегать изделия от ударов и механических нагрузок. Изделия хранят в условиях, исключающих вероятность их механических повреждений, в не отапливаемых или отапливаемых (не ближе одного метра от отопительных приборов) складских помещениях или под навесами.

6. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ №96 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», №89 ФЗ «Об отходах производства и потребления», №52 ФЗ «Об санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов. Содержание благородных металлов отсутствует.

7. Изготовитель и адрес

Изготовитель: «Zhejiang Xinfan HVAC Intelligent Control Co., Ltd» (Чжэцзян Синьфан ХВАК Интеллигент Контрол Ко, Лтд).

Адрес: Industry Cluster Zone, Qinggang Town, Yuhuan, Zhejiang, China (Зона промышленного кластера, город Цинган, Юйхуан, Чжэцзян, Китай).

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью "Тепло3000"

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова д.2 литер Е

8. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок: 2 года.

Гарантия действует только при наличии заполненного гарантийного талона и документа, подтверждающего покупку.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации или обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Неисправные изделия, вышедшие из строя в связи с производственным браком, в течение гарантийного срока ремонтируются или заменяются на новые бесплатно. Затраты, связанные с демонтажем и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, Покупателю не возмещаются. В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя;
 - фактический адрес покупателя и контактный телефон;
 - название и адрес организации, производившей монтаж;
 - адрес установки изделия; - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);
3. Фотографии неисправного изделия в системе;
4. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

Внимание! Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный талон к накладной № _____ от « ____ » _____ г.

Наименование товара:

№	Артикул	Количество	Примечание

Гарантийный срок 24 месяца с даты продажи.

Претензии по качеству товара принимаются по адресу: ООО “Тепло3000”

193318, Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д.2, литер Е

Тел.: +7 (812) 401-66-22

info@teplo3000.ru

С условиями гарантии, правилами установки и эксплуатации ознакомлен:

Покупатель: _____

(подпись)

Продавец: _____

(подпись)

Штамп или печать

торгующей организации

Дата продажи: « ____ »

20 ____ г.