

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка изделия производится в заводской упаковке. Избегайте ударов, толчков и дроскоб.

Хранить при относительной влажности до 80% (при 25°C), температуре от -50 до +45°C (для исполнения У1) или от -70 до +45°C (для исполнения УХЛ11) в проветриваемом помещении. Место для хранения не должно содержать кислот, щелочей или других агрессивных материалов. Долгосрочное хранение (свыше 6 месяцев) должно осуществляться в заводской упаковке.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие соответствует утвержденному образцу и удовлетворяет требованиям стандарта. Гарантийный срок на изделие исчисляется в течение 12 месяцев со дня продажи. Без предъявления гарантийного талона, а также при наличии механических повреждений изделия или эксплуатации в условиях, отличных от указанных в паспорте, претензии к качеству работы изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Адрес офиса 125476, Россия, г. Москва,
ул. Василия Петушкова д. 3, оф. 401

Телефон +7-495-221-64-57

Телефон технической поддержки +7-495-363-31-71

Web-сайты amadon.ru
termashkaf.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ДАТА ВЫПУСКА

ПРЕДПРИЯТИЕ – ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

КМА-4А-Х

Лист

4

Общество с ограниченной ответственностью
«АМАДОН»



ПАСПОРТ
КМА-4А-Х

г. Москва

ВНИМАНИЕ!

При получении изделия удостоверьтесь в отсутствии повреждений упаковки. Проверьте наличие печатей на отведённых полях гарантийного талона. Помните, что при отсутствии гарантийного талона вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Проверьте комплектность изделия.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Изделие соответствует ТУ 25.99-014-09245269-2015 и предназначено для обеспечения непрерывной работы электронных устройств и/или электрических аппаратов путём фиксации оборудования на мачту (столб).

Крепление на мачту «АМАДОН» КМА-4А-Х представляет собой изделие для удобной и надёжной установки термощкафов на опору. Изделие предназначено для крепления шкафов специальной серии шириной 630 мм на опору диаметром до 420 мм.

КМА-4А-Х — это набор монтажных креплений из оцинкованной листовой стали 3 мм, шпильки размером 500 мм и метизов.

Параметр	Допустимая нагрузка, кг	Монтаж на круглую опору	Монтаж на квадратную опору	Масса, кг
КМА-4А-2	400	от 280 до 420 мм.	от 280 до 420 мм.	14
КМА-4А-3	500	от 280 до 420 мм.	от 280 до 420 мм.	21

Рисунок 1.
Расстояния, в пределах которых можно закрепить оборудование.



КОМПЛЕКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Для КМА-4А-2 требуется 2 комплекта нижеперечисленной фурнитуры.
Для КМА-4А-3 требуется 3 комплекта нижеперечисленной фурнитуры.




Рисунок 2. Кронштейн на шкаф. 1 единица. Маркировка КМА-4А-Х-01.




Рисунок 3. Кронштейн на опору. 1 единица. Маркировка КМА-4А-Х-02.



Рисунок 4. Шпилька М16 длиной 500 мм. 2 единицы.




Рисунок 5. Переходник на шпильку. 2 единицы. Маркировка КМА-4А-Х-03.




Рисунок 6. Болт М8х90 мм. 4 единицы.




Рисунок 7. Шайба Ф17 мм. 2 единицы.




Рисунок 8. Гайка М16. 2 единицы.



Рисунок 9. Гайка М8. 4 единицы.




Рисунок 10. Шайба Ф9 мм. 4 единицы.




Рисунок 11. Упаковочная коробка.

* в случае использования гаек с фланцами, шайб в комплекте может не быть.

					КМА-4А-Х				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	КРЕПЛЕНИЕ НА МАЧТУ ПАСПОРТ	Литера	Масса	Масштаб	
						-	К	-	
						Лист 2		Листов 4	
						ООО «АМАДОН»			

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Во время проведения монтажных работ, обеспечивайте герметичность термощафа, фланшпанели, отверстий крепления и кабельных вводов. Исключайте попадание влаги внутрь оболочки термощафа и на электрические цепи оборудования в процессе монтажа и эксплуатации.

Ответственность за обеспечение герметичности термощафа и правильности электрических подключений при монтаже всецело несет монтажно-наладочная организация.

Все работы со шкафом должны производиться только при снятом с электроцепей напряжении! Соблюдайте технику безопасности!

Монтаж производится в следующем порядке:




Рисунок 12. Закрепить кронштейны КМА-4А-Х-01 к шкафу.




Рисунок 13. Вкрутить шпильки в переходник КМА-4А-Х-03.




Рисунок 14. Закрепить шпильки на кронштейн.




Рисунок 15. Зафиксировать на кронштейн КМА-4А-Х-02.

					КМА-4А-Х			Лист
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата				