



ПЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

bi bi care
bbc

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

ОПИСАНИЕ

Применяется для очистки внешней поверхности двигателей автомобилей, мотоциклов, катеров, садовой и сельхозтехники от эксплуатационных загрязнений и консистентных смазок. Активная пена не стекает с обрабатываемых поверхностей, глубоко проникает и размягчает загрязнения. Безопасен для всех конструкционных материалов, не вызывает коррозию, легко смывается водой. Подходит для регулярного применения.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Очистка подкапотного пространства и промывание различных деталей автомобилей, мотоциклов, велосипедов, промышленных и бытовых установок, приборов и т.д.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением тщательно встряхнуть!

1. Прогреть двигатель до рабочей температуры.
 2. Закрыть воздухопровод и все ответственные электрические части полиэтиленовой пленкой.
 3. Обильно нанести средство на очищаемые поверхности.
 4. Через 3 – 5 минут смыть пену большим количеством воды.
 5. Дать двигателю просохнуть в течение 15 – 20 минут.
- Для достижения наилучшего результата использовать при температуре баллона выше +14°C.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Физическое состояние: однородная прозрачная жидкость

Запах: специфический

Цвет: от бесцветного до светло-желтого

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в вертикальном положении при температуре ±30°C в недоступных для детей местах. Температура

транспортировки ±30°C. Баллон под давлением! Огнеопасно. Предохранять от действия прямых солнечных лучей, ударов и нагрева свыше +50°C. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить при использовании средства. Не разбирать. Беречь от детей. Избегать попадания в глаза, в случае попадания промыть водой. Использовать средство на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).



06/2025

Артикул	Объем	Стандартная тара	Упаковочная единица	Масса с упаковкой	Размеры (Д x Ш x В)
4305	650 мл	Аэрозольный баллон	12 шт.	5,8 - 6,2 кг	273 x 207 x 253 мм

Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LAVR LLC / ООО ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 (звонок по России бесплатный).
www.bibicare.ru