

НАБОР ДЛЯ ЭКСПРЕСС-СКЛЕИВАНИЯ KUDO HOME УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ KBS-060, KBS-070



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. АВГУСТ 2026.

СТР. 1/3

Высококачественный двухкомпонентный набор KUDO, который состоит из цианоакрилатного клея и активатора в аэрозольном баллончике.

Предназначен для склеивания МДФ, дерева, кожи, резины, ДСП, ОСП, фанеры, большинства пластмасс и других материалов.

Активатор многократно увеличивает скорость сцепления, когда необходимо моментальное склеивание. Благодаря высокой вязкости клея, набор эффективно применять на пористых, а также вертикальных поверхностях.

СВОЙСТВА:

- Высокая скорость и прочность склеивания.
- Подходит для вертикальных поверхностей.
- Универсальность применения.
- Подходит для широкого спектра материалов.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Склеиваемые поверхности очистить от пыли и грязи, обезжирить.
- Распылить активатор на одну из склеиваемых поверхностей.
- На вторую — нанести несколько капель клея.
- Плотно прижать детали друг к другу на несколько секунд.
- Допускается температура применения от -10 до +35 °С при температуре клея и активатора от +10 до +35 °С.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Клей	
Основа	этил цианоакрилат
Внешний вид	жидкий гель
Цвет	бесцветный
Вязкость	1200–1800 сПз
Температура применения	от +10 до 35 °С
Температура эксплуатации	-20 до +70 °С

Активатор	
Основа	углеводородный растворитель
Внешний вид	аэрозоль
Цвет	бесцветный
Температура применения	от +10 до 35 °С
Температура эксплуатации	-20 до +70 °С

УПАКОВКА KBS-060:

Клей: флакон 50 г.

Активатор: аэрозольный баллон 210 мл.

Гофрокороб: 24 шт. наборов.

На паллете: 1008 шт.

УПАКОВКА KBS-070:

Клей: флакон 50 г.

Активатор: аэрозольный баллон 405 мл.

Гофрокороб: 24 шт. наборов.

На паллете: 864 шт.

СРОК ГОДНОСТИ:

24 месяца.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения от +5 до 25 °С. Температурный режим транспортировки от -15 до 35 °С.



KBS-060

EAN-13:

ITF-14 (гофрокороб, 24 шт.):

4606445057775

14606445057772

KBS-070

EAN-13:

ITF-14 (гофрокороб, 24 шт.):

4606445061703

14606445061700



КЛЕЙ ЦИАНОАКРИЛАТНЫЙ KUDO HOME «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СУПЕР-КЛЕЙ» КВТ-060



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. АВГУСТ 2026.

СТР. 2/3

Однокомпонентный цианоакрилатный клей KUDO HOME предназначен для быстрого и прочного склеивания изделий из различных материалов, таких как пластик, керамика, резина, металл, кожа, дерево и других. Подходит для пористых и вертикальных поверхностей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Склеиваемые поверхности очистить от пыли и грязи, обезжирить.
- Нанести небольшое количество клея на одну из поверхностей, прижать детали друг к другу и крепко удерживать в течение нескольких секунд.
- Удалить излишки клея.
- Максимальная фиксация достигается в течение 24 часов.
- При использовании активатора KUDO распылить его на одну из склеиваемых поверхностей, на вторую — нанести несколько капель клея. Плотно прижать детали друг к другу на несколько секунд.

СОСТАВ:

Этил-2-цианоакрилат, полиметилметакрилат, гидрохинон.

УПАКОВКА:

Флакон 50 г.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ:

Хранить в герметично закрытой оригинальной упаковке при температуре от -15°C до $+35^{\circ}\text{C}$ вдали от источников огня и раскалённых предметов.

Срок годности 24 месяца при соблюдении правил хранения.

УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ:

Может вызывать раздражение кожи, глаз, и органов дыхания. Использовать в хорошо проветриваемом помещении. Не вдыхать испарения. Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза. При попадании внутрь обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза обильно промыть водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Держать в недоступном для детей месте.



KBT-060
EAN-13:

4606445057218



КЛЕЙ ЦИАНОАКРИЛАТНЫЙ KUDO HOME «АКТИВАТОР ЦИАНОАКРИЛАТНОГО КЛЕЯ»

КА-060, КА-070



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. АВГУСТ 2026.

СТР. 3/3

Высокоэффективный универсальный активатор цианоакрилатного клея для склеивания МДФ, дерева, кожи, резины, ДСП, ОСП, фанеры, большинства пластмасс и других материалов. Многократно увеличивает скорость сцепления, когда необходимо моментальное склеивание. Подходит для пористых, неровных и вертикальных поверхностей. Распылительная головка с удлинительной трубкой позволяют наносить состав в труднодоступные места.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Рекомендуется распылять при температуре баллона не ниже +10 °С. Склеиваемые поверхности очистить от грязи и пыли. Перед использованием хорошо встряхнуть баллон. Вставить удлинительную трубочку в распылительную головку. На одну из поверхностей распылить активатор, на вторую — нанести несколько капель клея. Плотно прижать детали друг к другу на несколько секунд. Удалить излишки клея. Максимальная фиксация достигается в течение 24 часов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (БЕЗ ГАЗА-ВЫТЕСНИТЕЛЯ):

Внешний вид	прозрачная бесцветная жидкость
Основа	углеводородный растворитель
Плотность при 20 °С, г/см ³	0,68-0,70
Чувствительность к замерзанию	нет

Пропеллент: пропан, бутан.

УПАКОВКА:

КА-060: аэрозольный баллон 210 мл.

КА-070: аэрозольный баллон 405 мл.

ХРАНЕНИЕ:

Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5 °С до +25 °С. Температурный режим транспортирования: от -40 °С до +50 °С.

СРОК ГОДНОСТИ:

24 месяца.

ТУ 20.52.10-055-53934955-2025

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! При нагревании возможен взрыв! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов! При работе не курить! Избегать воздействия статического электричества. Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ:

Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.



КА-060
EAN-13:

4606445057751

КА-070
EAN-13:

4606445061697

