

АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ KUDO PROFF УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭСТЕРА



КВК-483

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. СЕНТЯБРЬ 2026.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА.

Высококачественный двухкомпонентный состав на основе полиэфирной смолы. Универсален в применении, предназначен для профессионального крепежа деталей при помощи резьбовых шпилек в бетонных, кирпичных и каменных основаниях, включая пустотелые и пористые материалы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Используется для установки уличных конструкций, для креплений архитектурных элементов и навесов, монтажа оконных и дверных блоков, многоярусных стеллажей, тяжелых инженерных систем и т.д. Может применяться для восстановления поврежденных участков. Герметизирует отверстие, предотвращая коррозию крепежа.

СВОЙСТВА.

- Для внутренних и наружных работ.
- Устойчив к агрессивным средам (кислотам и щелочам).
- Обладает высокой адгезией и прочностью.
- Эффективен как в плотных монолитах, так и в пористых и пустотелых конструкциях.
- Не воспламеняется, безопасен в применении.
- Не расширяется при застывании.
- Широкий температурный диапазон эксплуатации: от -40°C до $+80^{\circ}\text{C}$, максимальная долговременная температура — не более $+50^{\circ}\text{C}$.
- Подходит для вертикальных и горизонтальных поверхностей.
- Быстрое отверждение.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

- Работы рекомендуется проводить при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 70%. Температура анкера должна составлять $+20 \dots +25^{\circ}\text{C}$.
- Просверлить отверстие. Тщательно очистить от пыли с помощью ёршика и сжатого воздуха.
- Снять крышку и привинтить насадку-миксер. Вставить картридж в стандартный строительный пистолет 300 мл.
- Перед применением выдавить 10–15 см (20–30 мл) состава до появления однородного цвета.
- Для пустотелого кирпича: полностью заполнить сетчатую гильзу химическим анкером.

КРЕПЕЖ В ПУСТОТЕЛОМ КИРПИЧЕ (мм)

Резьбовая шпилька Ø	Отверстие Ø	Глубина отверстия Ø	Сетчатая гильза
M8	12	85	12x80
M10	16	90	16x85
M12	16	135	16x130
M16	20	90	20x85

Для бетона, газобетона, полнотелого кирпича: заполнить отверстие на 2/3, вводя пистолет до самого дна, равномерно вытесняя анкер наружу.

КРЕПЕЖ В БЕТОННОЙ СТЕНЕ (мм)

Резьбовая шпилька Ø	Отверстие Ø	Глубина отверстия
M8	10	60 - 160
M10	12	70 - 200
M12	14	80 - 240
M16	18	100 - 320
M20	24	120 - 400
M24	28	140 - 480

- Вставить резьбовую шпильку, проворачивая по часовой стрелке до упора.
- После полного отверждения закрепить деталь, приложить рабочую нагрузку и затянуть крепеж с требуемым моментом.
- Наносить с интервалами < 3 минут во избежание отверждения в насадке-миксере.

Температура основания	Рабочее время (мин)	Нагрузочное время (мин)
$+5^{\circ}\text{C}$	25	120
$+10^{\circ}\text{C}$	15	80
$+20^{\circ}\text{C}$	6	45
$+30^{\circ}\text{C}$	4	25
$+35^{\circ}\text{C}$	2	15

СОСТАВ.

(А) ненасыщенные полиэфирные смолы, стирол; (В) эпоксидные смолы, бензоилпероксид; наполнители, добавки.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ.

18 месяцев при соблюдении правил хранения. Хранить в хорошо вентилируемом сухом месте в герметичной упаковке при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$.

УПАКОВКА.

Туба 300 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.

(А) ОПАСНО! При попадании на кожу вызывает раздражение. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.

Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на способность к деторождению. Поражает органы в результате многократного или продолжительного воздействия. Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица.

При попадании в глаза: осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать.

Продолжить промывание глаз. (В) ОСТОРОЖНО! При попадании на кожу вызывает раздражение. При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. При возникновении раздражения или покраснения кожи обратиться за медицинской помощью. Если раздражение глаз не проходит обратиться за медицинской помощью.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ.

Содержимое и тару утилизировать в соответствии с местными, региональными, национальными, международными предписаниями.



КВК-483

EAN: 4606445062304

ITF: 14606445062301

Произведено по заказу и под контролем ООО «ТД «КУДО».
142455, Россия, МО, г. Ногинск, г. Электроугли, ул. Заводская, д. 4, стр. 5, ком. 309.
Тел.: +7 (495) 737-38-42.

kudo-bond.ru

Служба технической поддержки: info@kudo-bond.ru

